




K148

Aansluitklem zonder sokkel 6 x 16 mm² + 7 x 10 mm²

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	60 A
-----------------	------

Uitvoering

Aantal polen	1
--------------	---

Materiaal

Kleur	Brons
-------	-------

Aansluiting

Aansluitdoorsnede schroefklemmen	6x 16 + 7x 10 mm ²
----------------------------------	-------------------------------

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja