



146309

Zentralplatte für AMP Modular Jacks Zentralplattensystem polarweiß, glänzend

Technische Eigenschaften

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp	Modular Buchse
Anzahl der Anschlüsse	2

Kapazität

Anzahl Module	2
---------------	---

Werkstoff

Farbe	Polarweiß
RAL Nummer	9010
Glanzgrad	Glänzend
Werkstoff	Metall Kunststoff
Oberfläche	Unbehandelt

Abmessungen

Höhe	71 mm
Breite	71 mm
Tiefe	30 mm

Konnektivität

Montageart	Schraubbefestigung
------------	--------------------

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
Stoßfestigkeit IK	IK05

Texte

Beschriftung	Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring
Auslass	Mit 30° Schrägauslass

Geeignet für

K.x / Q.x / S.x/B.x