



FP13SN2



**Väggskåp IP44 1700x800x205SKII**

**Tekniska egenskaper**

**Dimensioner**

Höjd	1700 mm
Bredd	800 mm
Djup	205 mm
Material tjocklek sidovägg	1 mm

**Säkerhet**

Kapslingsklass (IP)	IP44
Skyddsklass	Isoleringsklass II
Låstyp	Låsstång Utan lås
Slagtålighet IK	IK09

**Utrustning**

Antal sektioner i bredd	3
Antal öppningar för flänsplattor	6

**Installation, montering**

Montering	Väggmontering
Lämplig för utomhusinstallation	Nej

**Material**

Färg	Vit
RAL-kod	9010
Behandling	Pulverlackerad
Material	Stål

**Utrustning**

Antal rader	11
-------------	----

**Material**

Ytbehandling	Matt
--------------	------

**Skydd, dörr**

Antal dörrar	1
Antal lås	1
Dörr/lock transparent	Nej

**Elektrisk ström**

Märkström	400 A
-----------	-------

**Hållbarhet**

RoHS-överensstämmelse	Ja
-----------------------	----