




1082608900

Pezzo c.le serrat. e funz. puls. x ven. chiave estr. in 3 pos. Q.x bianco pol.**Caratteristiche tecniche****Architettura**

Elemento di controllo/comando	Chiave
-------------------------------	--------

Materiali

Colore	Bianco polare
Codice RAL	9010
finitura superficiale	Vellutato
Materiale	Materiale termoplastico
Trattamento	Non trattato

Serie

Altezza	60 mm
Larghezza	60 mm
Profondità	30 mm

Connettività

Tipo di montaggio/installazione	Fissaggio a vite
---------------------------------	------------------

Equipaggiamento

Finestra di monitoraggio uscita/luce	No
--------------------------------------	----

Acessori

Con campo per l'etichetta	No
---------------------------	----

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
---	------

Testo

Stampa	Con stampa
Tipo di montaggio	Per fissaggio a vite

Identificazione

Disposizione di montaggio	Piastra centrale
---------------------------	------------------

Adatto per

Q.x

Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si