



1082608900

Q.x - interr.rot.chave estores, brc

Características técnicas

Arquitetura

Tipo de orgão de comando	Chave
--------------------------	-------

Materiais

Cor	Branco
Código RAL	9010
Acabamento	Aveludado
Material	Termoplástico
Tratamento	Sem tratamento

Dimensões

Altura	60 mm
Largura	60 mm
Profundidade	30 mm

Conectividade

Tipo de montagem	Montagem por parafuso
------------------	-----------------------

Equipamento

Janela de controlo/saída de luz	Não
---------------------------------	-----

Acessórios

Tem campo de etiquetagem	Não
--------------------------	-----

Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

Textos

Impressão	Com gravação
Modo de instalação	Para fixação por parafuso

Adequado para

Berker Q.x

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHS	Sim