



G2GG63

Cartouche fusible HPC ASE taille 2 500V~ 63A

Caractéristiques techniques

Architecture

Courbe

gG

Fusible

Taille de l'élément fusible

SEV2

Caractéristique du fusible

gG

Tension

Type de tension d'alimentation

AC

Tension assignée d'emploi Ue

500 - 500 V

Tension assignée CA 50 Hz

500 - 500 V

Courant électrique

Courant assigné nominal

63 A

Conditions d'utilisation

Isolé

Non

Principaux attributs électriques

Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC60898-1

120 kA

Dimensions

Hauteur

134 mm

Largeur

45 mm

Profondeur

45 mm

Durabilité

Conformité REACH

Oui

Conforme à la directive RoHS

Oui