




303550

Serienschalter für Hohlwandmontage, Modul-Einsätze

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Schaltstrom 10 AX (100W LED (SBL))

Installation, Montage

Montage auf Aufputz

Spannung

Nennspannung 250 V

Werkstoff

Glanzgrad Matt

Werkstoff Metall
Kunststoff

Kennzeichnung

Zusammenstellung Basiselement

Konnektivität

Montageart Schraubbefestigung

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten 2

Abmessungen

Abmessungen 71 x 71 mm

Einbautiefe 31 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 35 mm

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection) IP20

Architektur

Steuer-/Bedienelement Geteilte Wippe

Elektrischer Strom

Nennstrom 10 A

Texte

Montageart Geringe Einbautiefe
Für Schraubbefestigung
Ohne Spreizkrallen

Anschlussart Mit Steckklemme

Beleuchtung Für Beleuchtung und Kontrollschaltung

Schaltart/Variante Serien

Nachhaltigkeit

Halogenfrei Ja

RoHS-konform Ja