



181

Funk-Universaldimmer Eb Funkbus polarweiß, matt

Technische Eigenschaften

Spannung

Systemspannung	230 V AC
----------------	----------

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	0 - 55 °C
--------------------	-----------

Ausstattung

Anzahl der Ausgänge	1
---------------------	---

Kapazität

Anzahl Module	0
---------------	---

Leistung

Dimmleistung	50 - 315 W
--------------	------------

Konnektivität

Mit Bussystem KNX-Funk	Nein
------------------------	------

Texte

Sicherung	Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung)
-----------	--------------------------------------------------------------

Dimmprinzip	Phasenan- oder Phasenabschnitt je nach Lastart, selbstlernend
-------------	---------------------------------------------------------------

Anschlussart	Mit Schraubklemmen
--------------	--------------------

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
-----------------	----

RoHS-konform	Ja
--------------	----