



WH36226705C

robusto UP Gr.1 komplett: Schlüsseltaster A/1p/1->0/30% ohne Zyl. IP21 Schwarz

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Taststrom	25 A
-----------	------

Spannung

Nennspannung	250 V
--------------	-------

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

Architektur

Steuer-/Bedienelement	Schlüssel
Polanzahl	1

Werkstoff

Farbe	Schwarz
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Unbehandelt
Transparent	Nein

Abmessungen

Höhe	86 mm
Breite	86 mm
Tiefe	82 mm
Einbautiefe	55 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	27 mm

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

Bedienelemente und Anzeigen

Ausführung Taster	Einzeltaster
Mit Rückmeldekontakt	Nein

Sicherheit

Schutzart IP	IP20
Stossfestigkeit IK	IK07

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

Texte

Aufdruck	Mit Aufdruck "0 ← 1"
Schaltart/Variante	Schliesser

Geeignet für

robusto Unterputz	
-------------------	--

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----