



VZ607N

**Tür,golf,weiß,Zubehör,für VF/VS118**

**Technische Eigenschaften**

**Abmessungen**

|        |          |
|--------|----------|
| Höhe   | 250 mm   |
| Breite | 388 mm   |
| Tiefe  | 16,50 mm |

**Abdeckung, Tür**

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Mit transparentem Deckel/Tür | Nein |
| Anzahl Schranktüren          | 1    |
| Anzahl der Schlösser         | 0    |

**Werkstoff**

|            |             |
|------------|-------------|
| RAL Nummer | 9010        |
| Farbe      | Reinweiß    |
| Werkstoff  | Kunststoff  |
| Oberfläche | Unbehandelt |

**Architektur**

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Position Schranktür | Links |
|---------------------|-------|

**Sicherheit**

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Schutzklasse                   | Schutzklasse II   |
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP40              |
| Schließungstyp                 | Schnappverschluss |

**Ausstattung**

|               |   |
|---------------|---|
| Anzahl Felder | 1 |
| Anzahl Reihen | 1 |

**Konnektivität**

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Montageart | Schnappbefestigung |
|------------|--------------------|

**Installation, Montage**

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Geeignet für Aussenbereich | Nein |
|----------------------------|------|

**Nachhaltigkeit**

|                 |    |
|-----------------|----|
| Halogenfrei     | Ja |
| REACH-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform    | Ja |