



UK190383

Podlahový kanál pro zalití do betonu s víkem, šířka 190mm výška 38mm 3-komorový

Technické vlastnosti

Rozměry

Výška	38 mm
Šířka	190 mm
Délka	2000 mm
Vnitřní průřez vodiče	7220 - 7220 mm ²

Kapacita

Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, bez zařízení)	28
---	----

Vybavení

Odnímatelný kryt	Ano
Počet oddílů	3 - 3

Instalace, montáž

Typ montáže podlahového instalačního systému	Montáž pod stěrku
--	-------------------

Materiál

Materiál	Ocel
Povrch	Pozinkované

Podmínky použití

Svislé zatížení působící na malou plochu	1,5 kN
--	--------

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano

Ilustrace a výkresy

