



UK190382

## Vloergoot verzonken 2-compartmenten 190x38mm staal

### Technische karakteristieken

#### Afmetingen

Hoogte	38 mm
Breedte	190 mm
Lengte	2000 mm
Binnendoorsnede	7220 - 7220 mm <sup>2</sup>

#### Capaciteit

Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)	29
--	----

#### Uitrusting

Afneembaar deksel	Ja
Aantal compartimenten	2 - 2

#### Installatie, montage

Vloerinstallatiesysteem montage op	Verzonken (gesloten)
------------------------------------	----------------------

#### Materiaal

Materiaal	Staal
Oppervlaktebehandeling	Gegalvaniseerd

#### Gebruiksvoorwaarden

Verticale belasting uitgeoefend op een klein oppervlak	1,5 kN
--	--------

#### Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja

### Afbeeldingen | tekeningen

