



UK190382

Goulotte acier 38 x 190 pour sol béton

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	38 mm
Largeur	190 mm
Longueur	2000 mm
Section intérieure	7220 - 7220 mm ²

Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	29
---	----

Équipement

Couvercle détachable	Oui
Nombre de compartiments	2 - 2

Installation, montage

Système d'installation au sol montage sur	Couvert d'une chape
---	---------------------

Matière

Matière	Acier
Traitement de surface	Galvanisé

Conditions d'utilisation

Charge verticale appliquée sur une petite surface	1.5 kN
---	--------

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

Illustrations | dessins

