



B60100070300

Verdrahtungskanal ohne Boden-/Seitenstanzung aus PVC BA6 60x100mm steingrau

#### Technische Eigenschaften

##### Abmessungen

Höhe	65 mm
Breite	107 mm
Länge	2000 mm
Lichter innerer Querschnitt	4907 - 4907 mm <sup>2</sup>

##### Kapazität

Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)	25
---	----

##### Werkstoff

Werkstoff	Polyvinylchlorid (PVC)
Oberfläche	Unbehandelt
RAL Nummer	7030
Farbe	Steingrau

##### Normen

Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12	Nein
--	------

##### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 60 °C
--------------------	------------

##### Konnektivität

Kanalverbindung	Ohne Kupplung
-----------------	---------------

##### Ausstattung

Anzahl der Trennwände	0
Kammeranzahl	1 - 1
Anzahl steckbare Trennwände	0
Kabelhalteklammer im Lieferumfang enthalten	Nein
Mit Schutzfolie	Nein

##### Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja