



BKSAE09

Caractéristiques techniques

Dimensions

Longueur	411 mm
Largeur	388 mm
Mesure a	200 mm
Mesure b	253 mm
Hauteur minimale de la chape	77 mm
Plage de niveling	45 - 130 mm

Equipement

Nombre d'appareils pouvant être installés	9
---	---

Installation, montage

Ouverture de montage	Rectangulaire
----------------------	---------------

Notice

Entretien du sol	Sec
------------------	-----

Matière

Matière	Métal
Traitement de surface	Zingué
Matériau paroi latérale/auge de plancher	Plastique

Cache, porte

Couvercle ouverture de montage	Non
Matériau du couvercle	Acier

Fonctions

Avec bac de plancher	Non
----------------------	-----

Conditions d'utilisation

Charge verticale appliquée sur une grande surface (charge lourde)	3 kN
Charge verticale appliquée sur une petite surface	2 kN

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

Illustrations | dessins

