




BKSAE09

tehalit.BK Puszka montażowa E09 200x253 boczna folia ochronna, stal

Właściwości techniczne

Wymiary

Długość	411 mm
Szerokość	388 mm
Wymiar a	200 mm
Wymiar b	253 mm
Minimalna wysokość posadzki	77 mm
Zakres możliwej niwelacji poziomu	45 - 130 mm

Sprzęt

Liczba wbudowanych urządzeń	9
-----------------------------	---

Instalacja, montaż

Otwór montażowy	Prostokątny
-----------------	-------------

Instrukcje

Konserwacja podłogi	Suchy
---------------------	-------

Materiały

Materiał	Metal
Obróbka	Ocynkowany
Materiał dolnej ścianki bocznej	Tworzywo sztuczne

Pokrywa, drzwi

Pokrywa otworów montażowych	Nie
Materiał pokrywy	Stal

Funkcje

Z dolnym przepustem	Nie
---------------------	-----

Warunki użytkowania

Obciążenie pionowe przyłożone na dużej powierzchni (duże obciążenie)	3 kN
Obciążenie pionowe przyłożone na małej powierzchni	2 kN

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodność z RoHS	Tak

Ilustracje | Rysunki

