




BKSAE09

Aanbouwwunit voor BK gestanst E09 200x253mm

Technische eigenschappen

Afmetingen

Lengte	411 mm
Breedte	388 mm
Meting a	200 mm
Meting b	253 mm
Minimale dekvloerhoogte	77 mm
Nivelleerbereik	45 - 130 mm

Samenstelling

Aantal in te bouwen/aan te sluiten apparaten	9
--	---

Installatie, montage

Montage opening	Rechthoekig
-----------------	-------------

Instructies

Onderhoud van vloer	Droog
---------------------	-------

Materiaal

Materiaal	Metaal
Oppervlakte behandeling	Verzinkt
Materiaal onderzijde zijwand	Kunststof

Deksel, deur

Deksel montageopening	Nee
Materiaal deksel	Staal

Functionies

Met bodem door	Nee
----------------	-----

Gebruiksvoorwaarden

Verticale belasting uitgeoefend over een groot oppervlak (zware belasting)	3 kN
Verticale belasting uitgeoefend op een klein oppervlak	2 kN

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
RoHS conform	Ja

Afbeeldingen | tekeningen

