



LE33K-3

Schroefpatroonhouder DIII 63 A 3-polig, 3363

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	63 A
Nominale stroom van smeltpatroon	35 A
	40 A
	50 A
	63 A

Installatie, montage

Gemonteerd op	DIN-rail
---------------	----------

Uitvoering

Aantal polen	3
--------------	---

Zekering

Zekeringsgrootte	DIII
------------------	------

Leveringsomvang

Met deksel	Ja
------------	----

Afmetingen

Hoogte	65 mm
Breedte	80 mm
Lengte	148 mm

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja