



K25A

Bloc de jonction, 2 phase 1x35mm<sup>2</sup> - 4x25mm<sup>2</sup> par phase

### Caractéristiques techniques

#### Dimensions

Hauteur	53 mm
Largeur	77 mm
Profondeur	40 mm

#### Raccordement

Section de raccordement en câble rigide	1.5 - 35 mm <sup>2</sup>
---	--------------------------

#### Courant électrique

Courant assigné nominal	100 A
-------------------------	-------

#### Architecture

Nombre de pôles	2
-----------------	---

#### Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----