



47527104



Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld K.5 Edelstahl Rostfrei

Technische Eigenschaften

Spannung

Nennspannung 250 V

Elektrischer Strom

Nennstrom 16 A

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Werkstoff

Farbe Edelstahl
RAL Nummer 9022
Glanzgrad Matt
Werkstoff Metall
Edelstahl

Abmessungen

Höhe 71 mm
Breite 71 mm
Anzahl Einheiten 1
Einbautiefe Unterputz-Dosen 35 mm
Einbautiefe 32 mm

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp Steckklemme

Installation, Montage

Montage auf Unterputz

Konnektivität

Anschlussart Steckanschluss
Montageart Schraubbefestigung
Krallenbefestigung

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose SCHUKO
Verdreher Zentraleinsatz Nein
Mit Klappdeckel Ja
Mit Schutzleiterkontakt rund Nein
Mit Signallampe Nein
Mit Schloss Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Ja

Abdeckung, Tür

Deckelausführung Zufallender Klappdeckel, kann in Endposition arretiert werden

Kapazität

Anzahl Module 1

Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz Ja
Stoßfestigkeit IK IK07
IP-Klasse (Ingress Protection) IP20

Funktionen

Mit Orientierungsbeleuchtung Nein
Mit Funktionsbeleuchtung Nein

Kennzeichnung

Mit Aufdruck Nein

Texte

Abdeckung Zentralplatte

Schutz Erhöhter Berührungsschutz

Anschlussart Mit Steckklemme

Beschriftung Mit Beschriftungsfeld

Geeignet für

K.x
