



K29N

Bloc de jonction, 4 phase 1x25mm² - 2x16mm² par phase

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	62 mm
Largeur	119 mm
Profondeur	49 mm

Raccordement

Section de raccordement en câble rigide	1.5 - 25 mm ²
---	--------------------------

Courant électrique

Courant assigné nominal	80 A
-------------------------	------

Architecture

Nombre de pôles	4
-----------------	---

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----