



K29N

Zaciski rozgałęźne 4-polowe 25/2x16mm²

Właściwości techniczne

Wymiary

Wysokość	62 mm
Szerokość	119 mm
Głębokość	49 mm

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	1.5 - 25 mm ²
--	--------------------------

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	80 A
-----------------	------

Architektura

Liczba biegunów	4
-----------------	---

Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS	Tak
-----------------	-----