



WXF113

**USB-Ladegerät Typ A+C, 230V~ 50/60Hz, 2 Modulbreiten 45x45 mm**

## Technische Eigenschaften

### Kapazität

Anzahl Module	2
---------------	---

### Konnektivität

Anschlussart	Schraubanschluss
Anschluss-/Steckertyp USB	AC

### Abmessungen

Höhe	45 mm
Breite	45 mm
Tiefe	37 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	32 mm

### Ausstattung

Anzahl der Ausgänge	2
---------------------	---

### Werkstoff

Farbe	Schwarz
RAL Nummer	9010

### Spannung

Ausgangsspannung	5 - 5 V
------------------	---------

### Elektrischer Strom

Nennstrom	3 A
Ausgangstrom	3000 mA

### Texte

Steckverbinder/Buchsen	Mit USB-Buchsen Typ A + Typ C
------------------------	-------------------------------

### Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja