



WXF113

USB-Ladegerät Typ A+C, 230V~ 50/60Hz, 2 Modulbreiten 45x45 mm

Technische Eigenschaften

Kapazität

Anzahl Module	2
---------------	---

Konnektivität

Anschlussart	Schraubanschluss
Anschluss-/Steckertyp USB	AC

Abmessungen

Höhe	45 mm
Breite	45 mm
Tiefe	37 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	32 mm

Ausstattung

Anzahl der Ausgänge	2
---------------------	---

Werkstoff

Farbe	Schwarz
RAL Nummer	9010

Spannung

Ausgangsspannung	5 - 5 V
------------------	---------

Elektrischer Strom

Nennstrom	3 A
Ausgangsstrom	3000 mA

Texte

Steckverbinder/Buchsen	Mit USB-Buchsen Typ A + Typ C
------------------------	-------------------------------

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja