



WXF113

lumina/gallery Ładowarka USB A+C 3A mechanizm 2M

Właściwości techniczne

Pojemność

| | |
|----------------|---|
| Liczba modułów | 2 |
|----------------|---|

Łączność

| | |
|------------------------|----------------|
| Typ połączenia | Zacisk śrubowy |
| Typ złącza/wtyczki USB | AC |

Wymiary

| | |
|------------------------------|-------|
| Wysokość | 45 mm |
| Szerokość | 45 mm |
| Głębokość | 37 mm |
| Wbudowane puszkki podtynkowe | 32 mm |

Sprzęt

| | |
|--------------|---|
| Liczba wyjść | 2 |
|--------------|---|

Materiały

| | |
|---------|--------|
| Kolor | Czarny |
| Kod RAL | 9010 |

Napięcie

| | |
|--------------------|---------|
| Napięcie wyjściowe | 5 - 5 V |
|--------------------|---------|

Prąd elektryczny

| | |
|-----------------|---------|
| Prąd znamionowy | 3 A |
| Prąd wyjściowy | 3000 mA |

Dodatkowe informacje

| | |
|--------|-------------------------------|
| Złącza | Z gniazdem USB typu A + typ C |
|--------|-------------------------------|

Zrównoważony rozwój

| | |
|---------------------------|-----|
| Zgodny z REACH - bez SVHC | Tak |
| Zgodność z RoHS | Tak |