



WXF113

Přístroj dvojité nabíjecí zásuvky USB A+C, 3 A gallery, 45x45 mm

Technické vlastnosti

Kapacita

Počet modulů	2
--------------	---

Konektivita

Typ připojení	Šroubová svorka
---------------	-----------------

Typ konektoru/zástrčky USB	AC
----------------------------	----

Rozměry

Výška	45 mm
-------	-------

Šířka	45 mm
-------	-------

Hloubka	37 mm
---------	-------

Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž	32 mm
--	-------

Vybavení

Počet výstupů	2
---------------	---

Materiál

Barva	Černá
-------	-------

Kód RAL	9010
---------	------

Napětí

Výstupní napětí	5 - 5 V
-----------------	---------

Elektrický proud

Jmenovitý proud	3 A
-----------------	-----

Výstupní proud	3000 mA
----------------	---------

Texty

Konektory jack	Se zdílkou USB typu A + typu C
----------------	--------------------------------

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH	Ano
-----------------------------	-----

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----