



KXB70E

Schutzleiterklemme 70mm², Schraubtechnik

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom 0 A

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 1 W

Abmessungen

Höhe 81.20 mm

Breite 75.20 mm

Tiefe 24 mm

Anschlussmöglichkeiten

Anschluss-/Steckertyp Schraubanschluss

Werkstoff

Werkstoff Polyamid (PA)

Installation, Montage

Montage auf DIN Schiene

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter 16 - 70 mm²

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 16 - 70 mm²

Nachhaltigkeit

RoHS-konform Ja