



WYS100

SCHUKO Steckdose kallysto mit Klappdeckel, 16 A 250 V~, brillantweiß

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom 16 A

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -10 - 35 °C

Frequenz

Frequenz 50 - 50 Hz

Werkstoff

Farbe Reinweiß

RAL Nummer 9010

Glanzgrad Glänzend

Abmessungen

Höhe 47 mm

Breite 71 mm

Tiefe 31,50 mm

Installation, Montage

Montage auf Unterputz

Konnektivität

Montageart Krallenbefestigung
Schraubanschluss

Kapazität

Anzahl Module 1

Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz Nein

IP-Klasse (Ingress Protection) IP20

Funktionen

Mit Orientierungsbeleuchtung Nein