



29511606



**LED-Signallicht RGB S.1/B.3/B.7 anthrazit, matt**

**Technische Eigenschaften**

**Spannung**

|              |       |
|--------------|-------|
| Nennspannung | 230 V |
|--------------|-------|

**Leistung**

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Verbrauchte Leistung in W | 2 W |
|---------------------------|-----|

**Frequenz**

|          |            |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 60 Hz |
|----------|------------|

**Beleuchtung**

|               |     |
|---------------|-----|
| Art der Lampe | LED |
|---------------|-----|

**Werkstoff**

|            |                      |
|------------|----------------------|
| Farbe      | Anthrazit            |
| RAL Nummer | 7021                 |
| Glanzgrad  | Matt                 |
| Werkstoff  | Metall<br>Kunststoff |
| Oberfläche | Unbehandelt          |

**Abmessungen**

|        |       |
|--------|-------|
| Höhe   | 70 mm |
| Breite | 70 mm |
| Tiefe  | 50 mm |

**Anschluss**

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Leiterquerschnitt | 2,50 - 2,50 mm <sup>2</sup> |
|-------------------|-----------------------------|

**Sicherheit**

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP20 |
|--------------------------------|------|

**Texte**

|              |   |
|--------------|---|
| Beleuchtung  | Lichtfarben kaltweiß, warmweiß, blau, orange, rot, grün, violett (magenta) und FarbdurchlAuf über Taster Aufrufbar<br>FarbverlAuf an beliebiger Stelle über den Taster anzuhalten |
| Beschriftung | Folien mit Aufdruck von Symbolen einlegbar  |
| Aufdruck     | Ohne Aufdruck   |

**Geeignet für**

|                |
|----------------|
| Berker S.x/B.x |
|----------------|