



WS122N



systo Gniazdo przelotowe z uziemieniem 2x(2P+Z) 16A/250V samozaciski 4M czarny

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	16 A
-----------------	------

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

Materiały

Kolor	Czarny
Kod RAL	8022 9005
Wykończenie powierzchni	Mat
Materiał	Poliwęglan (PC)
Obróbka	Lakierowany

Wymiary

Wysokość	45 mm
Szerokość	90 mm
Głębokość	42,50 mm
Wbudowane puszkki podtynkowe	40 mm

Łączność

Rodzaj montażu	Montaż zaciskowy Wpuszczany
----------------	--------------------------------

Sprzęt

Typ złącza/wtyku gniazdo	Norma francuska NF
Obrócona wkładka centralna	Tak
Z pokrywą uchylną	Nie
Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym	Tak
Z lampką sygnalizacyjną	Nie

Akcesoria

Posiada pole opisowe	Nie
----------------------	-----

Pojemność

Liczba modułów	2
----------------	---

Bezpieczeństwo

Z zabezpieczeniem przed dziećmi	Nie
Odporność na uderzenie IK	IK07
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP21D

Funkcje

Z oświetleniem ewakuacyjnym	Nie
-----------------------------	-----

Dodatkowe informacje

Nadruk	Bez nadruku
Oslona	Bez pokryw
Ochrona	Bez ekranu ochronnego

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak