



WS122N



systo Gniazdo przelotowe z uziemieniem 2x(2P+Z) 16A/250V samozaciski 4M czarny

#### Właściwości techniczne

##### Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 16 A

##### Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 60 Hz

##### Materiały

Kolor Czarny

Kod RAL 8022  
9005

Wykończenie powierzchni Mat

Materiał Poliwęglan (PC)

Obróbka Lakierowany

##### Wymiary

Wysokość 45 mm

Szerokość 90 mm

Głębokość 42,50 mm

Wbudowane puszkki podtynkowe 40 mm

##### Łączność

Rodzaj montażu Montaż zaciskowy  
Wpuszczany

##### Sprzęt

Typ złącza/wtyku gniazdo Norma francuska NF

Obrócona wkładka centralna Tak

Z pokrywą uchylną Nie

Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym Tak

Z lampką sygnalizacyjną Nie

##### Akcesoria

Posiada pole opisowe Nie

##### Pojemność

Liczba modułów 2

##### Bezpieczeństwo

Z zabezpieczeniem przed dziećmi Nie

Odporność na uderzenie IK IK07

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP21D

##### Funkcje

Z oświetleniem ewakuacyjnym Nie

##### Identyfikacja

Z nadrukiem Nie

##### Dodatkowe informacje

Oslona Bez pokrywy

Ochrona Bez ekranu ochronnego

##### Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe Tak

Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

Zgodność z RoHS Tak