



47063522

### Технічні характеристики

#### Електричний струм

|                   |      |
|-------------------|------|
| Номінальний струм | 16 A |
|-------------------|------|

#### Напруга

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Номінальна напруга | 250 V       |
| Номінальна напруга | 250 - 250 V |

#### Умови використання

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Робоча температура | -15 - 30 °C |
|--------------------|-------------|

#### Частота

|         |            |
|---------|------------|
| Частота | 50 - 60 Hz |
|---------|------------|

#### Матеріали

|         |      |
|---------|------|
| Код RAL | 9010 |
|---------|------|

#### Розміри

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| Висота                                  | 70,30 mm |
| Ширина                                  | 70,30 mm |
| Глибина                                 | 44 mm    |
| Кількість одиниць                       | 1        |
| Вбудовувані коробки прихованого монтажу | 0 mm     |

#### Ємність

|                   |   |
|-------------------|---|
| Кількість модулів | 1 |
|-------------------|---|

#### Безпека

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Ударостійкість IK                 | IK05 |
| Клас захисту від проникнення (IP) | IP55 |

#### Сумісний із

|            |  |
|------------|--|
| Berker W.1 |  |
|------------|--|

#### Sustainability

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Без галогену       | Yes |
| Відповідність RoHS | Yes |