




FN024EW

**Grupo base/topo I.1000 p.400**

**Características técnicas**

**Dimensões**

|              |         |
|--------------|---------|
| Altura       | 50 mm   |
| Largura      | 1000 mm |
| Profundidade | 400 mm  |

**Equipamento**

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Com entrada de cabo | Não |
|---------------------|-----|

**Materiais**

|     |             |
|-----|-------------|
| Cor | Branco puro |
|-----|-------------|

**Instalação, montagem**

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| Adequado para utilização no exterior | Não |
|--------------------------------------|-----|

**Sustentabilidade**

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Livre de halógeno | Sim |
| Conformidade RoHs | Sim |