



WS123R



Prise de courant triple 2P+T Systo spécial goulotte 16A 250V 6 modules Rouge

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 16 A

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Matière

Couleur Rouge

Code RAL 3020
3031

Finition Mat

Matériau Polycarbonate (PC)

Traitement Laqué

Dimensions

Hauteur 45 mm

Largeur 135 mm

Profondeur 42,50 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm

Installation, montage

Montage sur Goulotte d'installation

Connectivité

Type de montage Fixation par serrage
Fixation par encliquetage

Équipement

Type de connecteur/prise de courant Norme française NF

Insert central rotatif Oui

Avec couvercle à charnière Non

Avec broche ronde de protection de mise à la terre Oui

Avec lampe de signalisation Non

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

Capacité

Nombre de modules 3

Sécurité

Avec protection renforcée des contacts Non

Résistance aux chocs IK IK07

Classe de protection (IP) IP21D

Fonctions

Avec éclairage d'orientation Non

Textes

Impression Sans inscription

Housse Sans couvercle

Protection Sans protection

Durabilité

REACH-sans SVHC Oui

Conforme à la directive RoHS Oui