



WS123N



systo Gniazdo przelotowe z uziemieniem 3x(2P+Z) 16A/250V samozaciski 6M czarny

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 16 A

Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 60 Hz

Materiały

Kolor Czarny

Kod RAL 8022

9005

Wykończenie powierzchni Mat

Materiał Poliwęglan (PC)

Obróbka Lakierowany

Wymiary

Wysokość 45 mm

Szerokość 135 mm

Głębokość 42,50 mm

Wbudowane puszkki podtynkowe 40 mm

Łączność

Rodzaj montażu Montaż zaciskowy
Wpuszczany
Mocowanie na zatrzask

Sprzęt

Typ złącza/wtyku gniazdo Norma francuska NF

Obrócona wkładka centralna Tak

Z pokrywą uchylną Nie

Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym Tak

Z lampką sygnalizacyjną Nie

Akcesoria

Posiada pole opisowe Nie

Pojemność

Liczba modułów 3

Bezpieczeństwo

Z zabezpieczeniem przed dziećmi Nie

Odporność na uderzenie IK IK07

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP21D

Funkcje

Z oświetleniem ewakuacyjnym Nie

Dodatkowe informacje

Nadruk Bez nadruku

Oslona Bez pokrywy

Ochrona Bez ekranu ochronnego

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe Tak

Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

Zgodność z RoHS Tak