



47591606

S.1/B.x - Schuko x2 monob.obtur, atrc mt

Características técnicas

Tensão

Tensão nominal	250 V
----------------	-------

Corrente elétrica

Corrente nominal	16 A
------------------	------

Materiais

Cor	Antracite
Acabamento	Mate
Material	Termoplástico
Tratamento	Sem tratamento

Dimensões

Altura	120 mm
Largura	80 mm
Profundidade	50 mm
Profundidade de montagem das caixas de encastrar	31 mm

Instalação, montagem

Montagem	Encastrar
Posição de montagem/ligação	Alto

Conetividade

Tipo de ligações	Terminal de parafuso
Tipo de montagem	Montagem por parafuso Montagem com garras

Equipamento

Tipo de conector/ficha, tomada	SCHUKO
Inserção central com rotação	Não
Com tampa articulada	Não
Com pino redondo de proteção da ligação à terra	Não
Com lâmpada de sinalização	Não
Com fecho	Não

Acessórios

Tem campo de etiquetagem	Não
--------------------------	-----

Capacidade

Número de módulos	2
-------------------	---

Segurança

Com proteção contra contacto	Sim
Índice de proteção IP	IP20

Funções

Com iluminação de orientação	Não
Com iluminação funcional	Não

Identificação

Com impressão	Não
---------------	-----

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim