



47591606



Uttag 2-vägs, snabb, Antracit, S.1, , insats med klor

Tekniska egenskaper

Spänning

Märkspänning 250 V

Elektrisk ström

Märkström 16 A

Material

Färg Antracit

Ytbehandling Matt

Material Termoplast

Behandling Obehandlad

Dimensioner

Höjd 120 mm

Bredd 80 mm

Djup 50 mm

Inbyggnadsdjup infällda lådor 31 mm

Installation, montering

Montering Infälld montering

Monteringsläge/anslutningsläge Hög

Anslutning

Anslutningstyp Skruvterminal

Typ av montering Skruvmontering

Klor

Utrustning

Kontakt/kontakttyp uttag Schuko - Jordade

Roterad centralinsats Nej

Med gångjärnslock Nej

Med rund skyddsjordstift Nej

Med signallampa Nej

Med lås Nej

Tillbehör

Har märksfält Nej

Kapacitet

Antal moduler 2

Säkerhet

Petskyddad Ja

Kapslingsklass (IP) IP20

Funktioner

Med orienteringsbelysning Nej

Med funktionsbelysning Nej

Identifiering

Med tryck/prägling Nej

Lämplig för

S.x/B.x

Hållbarhet

REACH-SVHC fri Ja

RoHS-överensstämmelse Ja