



47591606

Розетка з з/к 2X, зах.контактів, цільна, антрацит 16A/250B S.1

Технічні характеристики

Напруга

| | |
|--------------------|-------|
| Номінальна напруга | 250 V |
|--------------------|-------|

Електричний струм

| | |
|-------------------|------|
| Номінальний струм | 16 A |
|-------------------|------|

Матеріали

| | |
|------------------|--------------|
| Colour | Антрацит |
| Обробка поверхні | Матовий |
| Матеріал | Термопластик |
| Обробка | Необроблений |

Розміри

| | |
|---|--------|
| Висота | 120 mm |
| Ширина | 80 mm |
| Глибина | 50 mm |
| Вбудовувані коробки прихованого монтажу | 31 mm |

Установлення, монтаж

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Монтаж на | Внутрішня установка |
| Положення для монтажу/підключення | Високий |

Підключення

| | |
|---------------|--------------------------------------|
| Тип з'єднання | Гвинтова клемма |
| Тип монтажу | Монтаж гвинтами Гачкове кріплення |

Обладнання

| | |
|---|--------|
| Тип розетки роз'єму/вилки | SCHUKO |
| Поворотна центральна вставка | Hi |
| З відкидною кришкою | Hi |
| З круглим захисним заземлювальним штифтом | Hi |
| З сигнальною лампою | Hi |
| Із замком | Hi |

Акcesуари

| | |
|-------------------------|----|
| Має поле для маркування | Hi |
|-------------------------|----|

Емність

| | |
|-------------------|---|
| Кількість модулів | 2 |
|-------------------|---|

Безпека

| | |
|-----------------------------------|------|
| З посиленим захистом від контакту | Так |
| Клас захисту від проникнення (IP) | IP20 |

Функції

| | |
|------------------------------|----|
| З орієнтаційним освітленням | Hi |
| З функціональним освітленням | Hi |

Ідентифікація

| | |
|-------------|----|
| З відбитком | Hi |
|-------------|----|

Sustainability

| | |
|--------------------|-----|
| REACH-SVHC free | Так |
| Відповідність RoHS | Так |