



WXF123

**Prise de courant gallery 2P+T triple**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal

16 A

**Tension**

Tension nominale

250 - 250 V

**Conditions d'utilisation**

Température de service

-10 - 35 °C

**Fréquence**

Fréquence

50 - 60 Hz

**Matière**

Couleur

Gris

Code RAL

7011

Finition

Mat

Matériau

Polycarbonate (PC)

Traitement

Non traité

**Dimensions**

Hauteur

73,80 mm

Largeur

215,80 mm

Nombre d'unités

3

Profondeur des boîtes d'encastrement

40 mm

**Connectivité**

Type de montage

Clipsé

Fixation par vis

**Equipement**

Type de connecteur/prise de courant

Norme française NF

Insert central rotatif

Non

Avec couvercle à charnière

Non

Avec broche ronde de protection de mise à la terre

Oui

Avec lampe de signalisation

Non

**Accessoires**

Comporte un champ d'étiquetage

Non

**Capacité**

Nombre de modules

6

**Sécurité**

Avec protection renforcée des contacts

Non

Résistance aux chocs IK

IK02

Classe de protection (IP)

IP20

**Fonctions**

Avec éclairage d'orientation

Non

Avec éclairage fonctionnel

Non

**Textes**

Impression

Sans inscription

Protection

Protection renforcée contre les contacts accidentels

**Adapté à**

Hager gallery

**Durabilité**

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui