



WXF123

Prise de courant gallery 2P+T triple

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 16 A

Conditions d'utilisation

Température de service -10 - 35 °C

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Matière

Couleur Gris

Code RAL 7011

Finition Mat

Matériau Polycarbonate (PC)

Traitement Non traité

Dimensions

Hauteur 73,80 mm

Largeur 215,80 mm

Nombre d'unités 3

Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm

Connectivité

Type de montage Clipsé
Fixation par vis

Équipement

Type de connecteur/prise de courant Norme française NF

Insert central rotatif Non

Avec couvercle à charnière Non

Avec broche ronde de protection de mise à la terre Oui

Avec lampe de signalisation Non

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

Capacité

Nombre de modules 6

Sécurité

Avec protection renforcée des contacts Non

Résistance aux chocs IK IK02

Classe de protection (IP) IP20

Fonctions

Avec éclairage d'orientation Non

Avec éclairage fonctionnel Non

Identification

Avec inscription Non

Textes

Protection Protection renforcée contre les contacts accidentels

Adapté à

gallery

Durabilité

Sans halogène Oui

Conforme à la directive RoHS Oui