



UK190282

Unterflurkanal 2-zügig estrichüberdeckt aus Stahlblech UK 190x28mm

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Höhe	28 mm
Breite	190 mm
Länge	2000 mm
Lichter innerer Querschnitt	5320 - 5320 mm ²

Kapazität

Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)	21
---	----

Ausstattung

Abnehmbare Abdeckung	Ja
Kammeranzahl	2 - 2

Installation, Montage

Bodeninstallationssystem Montage auf	Estrichüberdeckt
--------------------------------------	------------------

Werkstoff

Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Verzinkt

Einsatzbedingungen

Vertikale Last auf kleine Oberfläche	1,5 kN
--------------------------------------	--------

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja

Abbildungen | Zeichnungen

