



UK190282

Goulotte acier 28 x 190 pour sol béton

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	28 mm
Largeur	190 mm
Longueur	2000 mm
Section intérieure / utile	5320 - 5320 mm ²

Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	21
---	----

Équipement

Couvercle amovible	Oui
Nombre de compartiments	2 - 2

Installation, montage

Système d'installation pour montage au sol	Couvert d'une chape
--	---------------------

Matière

Matériau	Acier
Traitement	Galvanisé

Conditions d'utilisation

Charge verticale appliquée sur une petite surface	1,5 kN
---	--------

Durabilité

Sans halogène	Oui
REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

Photos | dessins

