



UK190282

tehalit.UK Kanał do wylewki podłogowej 2-komorowy 190x28mm stal

Właściwości techniczne

Wymiary

Wysokość	28 mm
Szerokość	190 mm
Długość	2000 mm
Wewnętrzny przekrój poprzeczny	5320 - 5320 mm ²

Pojemność

Maks. liczba kabli (Ø11mm, wypełnienie 50%, bez urządzeń)	21
---	----

Sprzęt

Zdejmowana pokrywa	Tak
Liczba przegród	2 - 2

Instalacja, montaż

Montaż systemu instalacji podłogowej na	W wylewce
---	-----------

Materiały

Materiał	Stal
Obróbka	Ocynkowany

Warunki użytkowania

Obciążenie pionowe przyłożone na całej powierzchni	1,5 kN
--	--------

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak

Ilustracje | Rysunki

