




FZ193N

Deur, rechts, voor smalle doorgang, IP44 verdeler, h = 1250 mm

#### Technische eigenschappen

##### Afmetingen

|         |         |
|---------|---------|
| Hoogte  | 1219 mm |
| Breedte | 269 mm  |
| Diepte  | 12 mm   |

##### Deksel, deur

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Deur/deksel is transparant | Nee                      |
| Aantal kastdeuren          | 1                        |
| Type kastdeur              | Deuraanslag              |
| Uitvoeringsvorm handgreep  | Handgreep met deurschild |
| Aantal sloten              | 1                        |

##### Materiaal

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| RAL-code                | 9010          |
| Kleur                   | Helderwit     |
| Materiaal               | Staal         |
| Oppervlakte behandeling | Poedercoating |

##### Uitvoering

|                  |        |
|------------------|--------|
| Positie kastdeur | Rechts |
|------------------|--------|

##### Veiligheid

|                                            |               |
|--------------------------------------------|---------------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP44          |
| Type slot                                  | Staafsluiting |

##### Samenstelling

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Aantal velden in de breedte | 1 |
| Aantal verdelerrijen        | 8 |

##### Duurzaamheid

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS conform | Ja |
|--------------|----|

#### Afbeeldingen | tekeningen

