



FZ192N

Sondertür, univers, voll, rechts, RAL 9010, für Schrank IP44, 1100x300mm

Technische Eigenschaften

Abmessungen

| | |
|--------|---------|
| Höhe | 1069 mm |
| Breite | 269 mm |
| Tiefe | 12 mm |

Abdeckung, Tür

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Mit transparentem Deckel/Tür | Nein |
| Anzahl Schranktüren | 1 |
| Art der Schranktür | Anschlagtür |
| Ausführung des Handgriffes | Klappgriff mit Vorreiber |
| Anzahl der Schlösser | 1 |

Werkstoff

| | |
|------------|-------------------|
| RAL Nummer | 9010 |
| Farbe | Reinweiß |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | Pulverbeschichtet |

Architektur

| | |
|---------------------|--------|
| Position Schranktür | Rechts |
|---------------------|--------|

Sicherheit

| | |
|--------------------------------|----------------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP44 |
| Schließungstyp | Stangenschloss |

Ausstattung

| | |
|---------------|---|
| Anzahl Felder | 1 |
| Anzahl Reihen | 7 |

Nachhaltigkeit

| | |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|

Abbildungen | Zeichnungen

