




FZ192N

Deur, rechts, voor smalle doorgang, IP44 verdeler, h = 1100 mm

Technische eigenschappen

Afmetingen

Hoogte	1069 mm
Breedte	269 mm
Diepte	12 mm

Deksel, deur

Deur/deksel is transparant	Nee
Aantal kastdeuren	1
Type kastdeur	Deuraanslag
Uitvoeringsvorm handgreep	Handgreep met deurschild
Aantal sloten	1

Materiaal

RAL-code	9010
Kleur	Helderwit
Materiaal	Staal
Oppervlakte behandeling	Poedercoating

Uitvoering

Positie kastdeur	Rechts
------------------	--------

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP44
Type slot	Staafsluiting

Samenstelling

Aantal velden in de breedte	1
Aantal verdelerrijen	7

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----