



LT056U

NH00 pojistkový sokl 3 x 160 A na přípojnice rozteče 60 mm, 95 mm²

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Jmenovitý proud	160 A
Jmenovitý proud pro pojistkové vložky	2 A
	4 A
	6 A
	10 A
	16 A
	20 A
	25 A
	32 A
	35 A
	40 A
	50 A
	63 A
	80 A
	100 A
	125 A
	160 A

Pojistka

Velikost pojistky	NH00
-------------------	------

Architektura

Počet pólů	3
------------	---

Připojení

Typ výstupu konektoru/zástrčky	Klecová svorka
Typ vstupního konektoru/zástrčky	Klecová svorka

Instalace, montáž

Jmenovitý utahovací moment	8 - 8 Nm
Montáž	Systém přípojníc
Možnost vodorovné montáže	Ano

Výkon

Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	14 W
--	------

Napětí

Jmenovité izolační napětí	1000 V
---------------------------	--------

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP20
-----------------	------

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano