



LT056U

Knivsäkringshållare för samlingsskena cc 60mm

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström	160 A
Märkström för säkringsinsats	2 A
	4 A
	6 A
	10 A
	16 A
	20 A
	25 A
	32 A
	35 A
	40 A
	50 A
	63 A
	80 A
	100 A
	125 A
	160 A

Säkring

Säkringsstorlek	NH00
-----------------	------

Arkitektur

Antal poler	3
-------------	---

Anslutning

Anslutningstyp utgång	Korgklämma
Anslutningstyp ingång	Korgklämma

Installation, montering

Nominellt åtdragningsmoment	8 - 8 Nm
Montering	Skensystem
Vertikal montering möjlig	Ja

Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	14 W
--	------

Spänning

Nominell isolationsspänning Ui	1000 V
--------------------------------	--------

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja