



FZ197N

Tür, univers, links, voll, RAL 9010, für Schrank IP44, 1850x800mm

Technische Eigenschaften

Kompatibilität

Passend zu Schrankart Aufputz

Abmessungen

Höhe 1819 mm
Breite 248 mm
Tiefe 12 mm

Abdeckung, Tür

Mit transparentem Deckel/Tür Nein
Anzahl Schranktüren 1
Art der Schranktür Anschlagtür
Anzahl der Schlösser 0

Werkstoff

RAL Nummer 9010
Farbe Reinweiß
Werkstoff Stahl
Oberfläche Pulverbeschichtet

Architektur

Position Schranktür Links

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection) IP44
Schließungstyp Ohne Schloss

Ausstattung

Anzahl Felder 1

Konnektivität

Montageart Schnappbefestigung

Kapazität

Anzahl Module 0

Installation, Montage

Geeignet für Aussenbereich Nein

Nachhaltigkeit

RoHS-konform Ja