



FZ197N

Dveře levé pro FP23x, 1819x248 mm, IP44/54

Technické vlastnosti

Přenos

Vhodné pro typ rozvaděče

Montáž na omítku

Rozměry

Výška 1819 mm

Šířka 248 mm

Hloubka 12 mm

Kryt, dveře

Dveře/kryt průhledné Ne

Počet dveří rozvaděče 1

Typ dveří rozvaděče Zarážka dveří

Počet zámků 0

Materiál

Kód RAL 9010

Barva Bílá

Materiál Ocel

Povrch Práškové lakování

Architektura

Poloha dveří rozvaděče Vlevo

Bezpečnost

Stupeň krytí IP IP44

Typ uzamčení Bez zámků

Vybavení

Počet polí v šířce 1

Konektivita

Druh montáže Připevnění pomocí zacvakávacího mechanismu

Kapacita

Počet modulů 0

Instalace, montáž

Vhodné pro venkovní použití Ne

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS Ano